

Razdelilni modul MS6-FRM-1/2-Z

Številka dela: 529856

FESTO

Smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Razvejni modul |
| Obratovalni tlak | 0 ... 20 bar |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2 | 14.700 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzgor | 4.400 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzdol | 4.600 l/min |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 250 V |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 125 V |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 458 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |