


Prirobnica motorja EAMF-A-28A/B-55A

Številka dela: 529946

FESTO

Za elektromehanski pogon z vretenom DGE-... s servomotorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Koda vmesnika, motor in	55A
Koda vmesnika ohišja sklopke	28A 28B
Opomba o materialu	Ustreza RoHS