


Regulator tlaka MS6-LR-3/8-D6-AS

Številka dela: 530003

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 7 barov, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Regulator tlaka z manometrom |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 0,8 ... 20 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,3 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni imenski pretok | 5.800 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 730 g |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posluževalni del | PA POM |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, membrana | NBR |
| Material, ločevalna podložka | POM |