


Koračni motor MTR-ST-87-48S-GA

Številka dela: 530067

FESTO

z reduktorjem.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Torzijska zračnost	$\leq 0,25$ deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Gear unit ratio	4:1
Razred zaščitne izolacije	B
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	4,7 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	4,52 kgcm ²
Izhodni vrtilni moment reduktorja	23 Nm
Izkoristek pogona	0,9
Držalni moment motorja	23,29 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,52 kgcm ²
Vztrajnostni moment rotorja	4 kgcm ²
Togost pred zasukom	$\leq 5,2$ Nm/arc
Dopustna aksialna obremenitev osi	1.200 N
Dopustna radialna obremenitev osi	950 N
Masa izdelka	6.400 g
Električna priključna tehnika	Vtič