


# Sklopka EAMC-30-35-6.35-8

Številka dela: 530088

FESTO

Za elektromehanski pogon s koračnim motorjem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	6,35 mm
Premer držala 2	8 mm
Velikost	30
Imenska dolžina	35 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	7,5 Nm
Masa izdelka	45 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS