


# kombinacije naprav za pripravo zraka MSB6-1/4-FRC8:J4M1-Z

Številka dela: 530275

FESTO

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 12 bar, 5 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z desne proti levi.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Velikost                             | 6  |
| Serija                               | MS   |
| Varovanje vklopa                     | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico   |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°  |
| Stopnja filtriranja                  | 5 µm   |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično  |
| Konstruktivska zgradba               | Filter-regulator z manometrom<br>Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik                        |
| Regulator                            | Izstopni tlak konstanten<br>s kompenzacijo predtlaka<br>s sekundarno odzračitvijo<br>s povratnim tokom |
| Zaščita lončka                       | Zaščitni koš iz umetne mase  |
| Prikaz tlaka                         | z manometrom   |
| Območje regulacije tlaka             | 0,5 ... 12 bar   |
| Vstopni tlak 1                       | 1,5 ... 12 bar   |
| Normalni imenski pretok              | 1.700 l/min  |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2  |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | 3.7.- po DIN ISO 8573-1  |
| Temperatura medija                   | 5 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                  | 5 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                         | 1.495 g  |
| Način pritrditve                     | s priborom   |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/4   |