


# Manometer

## MA-40-232-N1/8-PSI-E-RG

Številka dela: 530388

FESTO

s prikazovalno enoto v psi, nastavljivo rdeče/zeleno območje.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [psi]	0 ... 232 psi
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	40
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak	0 ... 232 Psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Informacije o materialu ohišja	ABS
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PMMA
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	60 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez kisika brez acetilena