

# Membranski sušilnik zraka MS6-LDM-3/8-RD-P2-Z


Številka dela: 531019

FESTO

Reducirano tlačno rosišče, s kovinskim lončkom, smer pretoka od desne proti levi.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2006

Pozor: Za trajno zanesljivo delovanje naprave je neobhodno potrebno predfiltriranje obratovalnega zraka z najfinejšim filtrom 0,01µm (preostali delci < 0,1µm, preostala vsebnost olja < 0,1 mg/m³)!



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Membranski sušilnik
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Vstopni tlak 1	3 ... 8,5 bar
Normalni imenski pretok	400 l/min
Delovni medij	Razred kakovosti zraka 1:7:1 po ISO 8573-1
Znižanje tlačnega rosišča	13 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-20 ... 55 °C
Temperatura medija	5 ... 55 °C
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Masa izdelka	1.410 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje