

kombinacije naprav za pripravo zraka MSB4-1/4:H1N2M1-WP-Z

Številka dela: 531086

FESTO

sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka, naoljevalnik, plošča za pritrditev na steno. Maksimalni izstopni tlak 7 bar, 40 µm filter, z manometrom, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivska zgradba | Regulator tlaka z manometrom Standardni filter Standardni pršilni naoljevalnik |
| Zaščita lončka | Zaščitni koš iz umetne mase |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Območje regulacije tlaka | 1 ... 7 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.300 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.000 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |