


kombinacije naprav za pripravo zraka MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Številka dela: 531096

FESTO

Sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka, naoljevalnika, ploščo za pritrditev na steno. Maksimalni izstopni tlak 12 barov, filter 40 µm, z manometrom, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Regulator tlaka z manometrom Standardni filter Standardni pršilni naoljevalnik |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Območje regulacije tlaka | 1 ... 12 bar |
| Vstopni tlak 1 | 1,5 ... 14 bar |
| Normalni imenski pretok | 800 l/min |
| Delovni medij | filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | 5.7.- po DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |