



Mejno stikalo SMT-8-SL-PS-LED-24

Številka dela: 531145

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 8, zvitcem M8.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	200 mA
Električni priključek	Vtič M8x1 3-polni
Oblika	za T-utor
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Kratkostična odpornost	da
Princip merjenja	induktiven
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	$\leq 0,5$ ms
Čas vklopa	$\leq 0,5$ ms
Maks. preklopna frekvenca	1.000 Hz
Izolacijska napetost	50 V
Maks. preklopna moč DC	6 W
Zaostali tok	$\leq 0,1$ mA
Padec napetosti	$\leq 1,8$ V
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Dovoljenje	C-Tick
Maks. pritezni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	5 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Smer izhoda priključka	vzdolž
Način pritrditve	vpet v T-utor vstavljen vzdolžno v utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) PA visokolegirano jeklo, nerjavno kroman