

# Filter-regulator MS4N-LFR-1/8-D6-ERM-AS-Z

Številka dela: 531224

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

| Značilnost                              | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                | 4  |
| Serija                                  | MS   |
| Varovanje vklopa                        | z priborom, možnost zaklepanja   |
| Položaj vgradnje                        | pravokoten +/- 5°  |
| Stopnja filtriranja                     | 40 µm  |
| Izpust kondenzata                       | vrtljiv ročno  |
| Konstruktivska zgradba                  | Filter-regulator z manometrom  |
| Maks. količina kondenzata               | 19 ml  |
| Regulator                               | Izstopni tlak konstanten<br>s sekundarno odzračitvijo<br>s povratnim tokom |
| Zaščita lončka                          | Zaščitni koš iz umetne mase  |
| Prikaz tlaka                            | z manometrom   |
| Območje regulacije tlaka                | 0,3 ... 7 bar  |
| Vstopni tlak 1                          | 0,8 ... 14 bar   |
| Maks. tlačna histereza                  | 0,25 bar   |
| Normalni imenski pretok                 | 1.000 l/min  |
| Delovni medij                           | Stisnjen zrak  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK    | 2  |
| Temperatura skladiščenja                | -10 ... 60 °C  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu        | 5.7.- po DIN ISO 8573-1  |
| Temperatura medija                      | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                     | -10 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                            | 275 g  |
| Način pritrditve                        | s priborom<br>po izbiri:<br>Vgradnja na stikalno ploščo<br>Vgradnja voda   |
| Pnevmatični priključek 1                | NPT1/8-27  |
| Pnevmatični priključek 2                | NPT1/8-27  |
| Informacije o materialu tesnil          | NBR  |
| Informacije o materialu ohišja          | Tlačno liti aluminij   |
| Informacije o materialu lončka          | PC   |
| Informacija o materialu, ločevalni disk | POM  |