



Filter MS6N-LF-1/2-ERM

Številka dela: 531520

FESTO

Filter 40 µm, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 6 |
| Serijska | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaščita lončka | Zaščitni koš iz umetne mase |
| Obratovalni tlak | 0 ... 20 bar |
| Normalni imenski pretok | 4.100 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 600 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/2 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, filter | PE |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | PC |
| Material, ločevalna podložka | POM |