


Filter MS6N-LF-1/2-CRV

Številka dela: 531532

FESTO

5 µm filter, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	3.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/2 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, filter	PE
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	PC
Material, ločevalna podložka	POM