

Filter MS6N-LF-3/8-CUM-Z

Številka dela: 531542

FESTO

Filter 5 µm, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	3.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	3.7.- po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	820 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 2	NPT3/8-18
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	PE
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje