


# Vtičnica spojke KD2-CN-4-S

Številka dela: 531624  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[samozaporen, neprepustna pregradna stena](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Imenska velikost                                  | 2,5 mm                                  |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 12 bar                        |
| Normalni imenski pretok                           | 110 l/min                               |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev        |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 80 °C                           |
| Masa izdelka                                      | 21 g                                    |
| Pnevmatični priključek 1                          | CN-4                                    |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                            |