


Vtičnica spojke KD3-CN-6

Številka dela: 531631
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[samozaporen](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,9 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	387 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	27 g
Pnevmatični priključek 1	CN-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS