


Vtičnica spojke KD4-1/4-I

Številka dela: 531636

FESTO

samozaporen



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Imenska velikost | 7,2 mm |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.130 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Imenski pritezni moment | 9,5 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 15 % |
| Masa izdelka | 88 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Notranji navoj G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |