


Vtičnica spojke KDS6-N-9

Številka dela: 531655
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,5 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.121 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	BIA TÜV
Masa izdelka	97 g
Pnevmatični priključek 1	N-9
Opomba o materialu	Ustreza RoHS