


Vtič vezi KS2-CN-4

Številka dela: 531663
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za samozaporno cevno spojko.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,4 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	119 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	5 g
Pnevmatični priključek 1	CN-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS