

# Spojni vtič KS3-1/4-A

Številka dela: 531666

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4.95 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	581 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	9.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 15 %
Teža izdelka	23 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS