


## Vtič vezi KS5-1/2-A

Številka dela: 531687  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[za samozaporno cevno spojko.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	13 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.872 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	32,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	255 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2