

# Naoljevalnik MS4N-LOE-1/8-R-Z

Številka dela: 531705

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	30 ml
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Vstopni tlak 1	1 ... 12 bar
Minimalni tok naoljevalnika	40 l/min
Normalni imenski pretok	1.100 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	194 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC