

# Naoljevalnik MS6N-LOE-1/2-R-Z

Številka dela: 531714

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	75 cm <sup>3</sup>
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Vstopni tlak 1	1 ... 16 bar
Minimalni tok naoljevalnika	50 l/min
Normalni imenski pretok	7.200 l/min
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 2	NPT1/2-14
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC