


Filter z aktivnim ogljem MS6N-LFX-1/4-R-Z

Številka dela: 531923

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Filter z aktivnim ogljem
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Vstopni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	700 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 0,01 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	1.7.1 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostala vsebnost olja	0,003 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Informacije o materialu filtra	Aktivno oglje
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC