

# Razdelilni modul MS6N-FRM-1/4-Y-Z

Številka dela: 531974

FESTO

s tlačnim stikalom brez prikaza, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 12 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	3.300 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	6.570 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	6.800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	778 g
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 3	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 4	NPT1/2-14
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij