


# Vtično podnožje MHAP-PI-1

Številka dela: 532182

FESTO

Za priključne in baterijske bloke MHA1-P...-PI in MHP1-P...-PI



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Zaponka
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	6 g
Električni priključek	2-polni Priključnica
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 60$ V
Tokovna obremenitev	3 A
Dolžina kabla	1 m
Premer kabla	1 mm
Struktura kabla	2x0,14
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bakrova zlitina, pocinkana