


Vtič FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Številka dela: 532220

FESTO

za CC-Link



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Višina	62 mm
Dolžina	61 mm
Protokol	CC-Link
Masa izdelka	60 g
Vmesnik Fieldbus	2x 4 vzmetne sponke
Opozorilo glede vmesnika Fieldbus	BUS In - BUS Out celotna zanka
Dovoljen premer kabla	5 ... 10 mm
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, objemna matica	Med (medenina)
Material, vijaki	Jeklo
Material, tesnilo	NBR