


Checkbox CHB-C-P

Številka dela: 532270

FESTO

kompaktna konstrukcija



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. premer dela	25 mm
Števena funkcija	da
Vrsta zaščite	IP64
Priključek za enkoder	po specifikaciji RS 485
Širina	60 mm
Višina	260 mm
Dolžina	150 mm
Maks. dolžina dela	V odvisnosti od hitrosti traku in zahtevane rešitve
Min. premer dela	0,5 mm
Min. dolžina dela	1 mm
Izhodi	Del dober in pravilno orientiran Del dober a napačno orientiran Napačen del Krmiljenje transportne naprave Krmiljenje transportnega traku / stanje pripravljenosti Statusno sporočilo "Opozorilo" Napaka izhoda Stanje števca doseženo PLC_Power
Vhodi	Zaježitveni senzor 1 Zaježitveni senzor 2 Camera - Enable Zunanja napaka Counter Reset Zunanji start Zunanji senzor Blokada tipke Type Select 0 Type Select 1 Zunanje učenje
Maks. število različnih orientacij na tip spomina	8
Maks. število tipov spomina	4
Preduzbira količine	Programska oprema CheckKon
Območje štetja	1 - 2 Mrd.
Interna varovalka	8 A varovalka (talilna)
Elektronsko omejevanje izhodov	700 mA
Maks. skupni tok na priključku PLC	1 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	750 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 15 %
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Pogoji okolice	suh Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobnimi viri čim bolj čist zrak okolice

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Ločljivost kamere	6/100 mm
Čas osvetlitve	128 ... 1.024 μ s
Diagnostični vmesnik	RS232-vmesnik 115 Kbaud Priključnica M12x1 4-polni