

# Fini filter LFMB-D-MINI-DA-A



Številka dela: 532814

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, filtrirski vložek 1 µm, s kovinskim zaščitnim košem, s prikazom diferenčnega tlaka, avtomatični izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Serija                               | D   |
| Velikost                             | Mini  |
| Konstruktivna zgradba                | Filter iz vlaken  |
| Stopnja filtriranja                  | 1 µm  |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično                                     |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 12 bar  |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inertni plini |
| Učinkovitost filtra                  | 99,99 %   |
| Maks. količina kondenzata            | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš                                     |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev                         |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medija                   | 1,5 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C   |
| Preostala vsebnost olja              | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Prikaz diferenčnega tlaka            | Optični prikaz  |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                 |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°   |
| Pnevmatični priključek 1             | Priključna plošča   |
| Pnevmatični priključek 2             | Priključna plošča   |
| Material, ohišje                     | cinkova tlačna litina                                     |
| Material, filter                     | Vlakna iz borovega silikata                               |
| Material, lonček                     | PC  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Masa izdelka                         | 283 g   |