

Fini filter

LFMB-1/8-D-MINI-DA


Številka dela: 532817

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Filtrski vložek 1 µm, s kovinskim zaščitnim košem, s prikazom diferenčnega tlaka, ročen izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	Midi
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Stopnja filtriranja	1 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plini
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	500 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	150 l/min
Učinkovitost filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m ³
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikaz
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, lonček	PC
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Masa izdelka	368 g