

Kombinacija finih filtrov LFMBA-1/4-D-MIDI-DA-A


Številka dela: 532876

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Filtrski vložek 0,01 µm, s kovinskim zaščitnim košem, s prikazom
diferenčnega tlaka, avtomatičen izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Velikost | Midi |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 0,01 µm |
| Učinkovitost filtra | 99,9999 % |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstrukcijska zgradba | Filter iz vlaken |
| Maks. količina kondenzata | 43 ml |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 12 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini |
| Temperatura medija | 1,5 ... 60 °C |
| Preostala vsebnost olja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.429 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, filter | Vlakna iz borovega silikata |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |