


Najfinejši filterski vložek MS6-LFM-A

Številka dela: 532909

FESTO

za serijo MS. Stopnja filtriranja 0,01µm.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | 6 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 12500-1 ISO 12500-3 |
| Serija | MS |
| Stopnja filtriranja | 0,01 µm |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 900 l/min |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka | 135 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6::-4] Inertni plini |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [3::-2] |
| Frakcijska stopnja (0,1 µm - 0,5 µm) | 99,995 % |
| MPPS | 0,05 µm |
| Stopnja filtriranja MPPS | 99,95 % |
| Preostala vsebnost olja | 0,01 mg/m ³ |