


# Priključna vtičnica NTSD-WD-11

Številka dela: 533119

FESTO

za ventilske otoke.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	34 g
Električni priključek	4-polni Priključnica, kotna Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	16 A
Vijačni priključek kabla	Pg11
Dovoljen premer kabla	5 ... 11 mm
Presek priključka	2,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PBT
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina Med (medenina)