


Prirobnica motorja EAMF-A-64A/C-80G

Številka dela: 533139

FESTO

Za elektromehanski pogon s koračnim motorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Koda vmesnika, motor in	80G
Koda vmesnika ohišja sklopke	64A 64C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS