



Pokrov VMPA-KMS-H

Številka dela: 533198

FESTO

za Multipol priključek na ventilski otok MPA-S.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	DIN 41652
Pogostost priključevanja	50
Masa izdelka	71 g
Električni priključek	Vtič / vtičnica
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	3x vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Kabeljski čeveljčki
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenska obratovalna napetost AC	3 V
Odpornost na nihanje napetosti	1 kV
Premer kabla	6 ... 12 mm
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	siva
Material, objemna matica	PA
Material, tesnilo	CR NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, pozlačena