

L vtično navojni priključek QBL-1/4-3/8-U-M

Številka dela: 533240

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	0,315 "
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Oblika	L-oblika
Enota pakiranja	5
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	1,086 oz
Način pritrditve	Zunanji šestrob SW17
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/8"
Temperatura okolice Fahrenheit	32 ... 140 °F
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, tesnilo navoja	NBR
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno