


Modul elektronika VMPA1-FB-EMG-8

Številka dela: 533361

FESTO

za ventilski otok MPA-S s Fieldbus priključkom za 8 ventilskih tuljav,
galvansko ločenih.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnoza	Spodnja napetost, ventili
Maks. število ventilskih mest	4
Maksimalno število ventilskih tuljav	8
Lastna poraba toka pri obremenitveni napetosti	23 mA
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	8 mA
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	58 mA do 24 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	9 mA po 24 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	20 g
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS