

# Spiralna cev iz umetne mase

## PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Številka dela: 533464

FESTO

visoko fleksibilen, ojačan z vlakni, v glavnem odporen proti hidrolizi.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	4,8 m
Zunanji premer	9,5 mm
Dolžina bloka	1,165 m
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	50 mm
Notranji premer	6,4 mm
Premer tuljave	42 mm
Število navitij	50
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 60 °C
Masa izdelka	340 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj G1/4
Barva	modra
Trdota v Shore	A 87 +/-3
Material, priključni navoj	Med (medenina) nikljan
Material, zaščita pred pregibom	POM
Material, cev	TPE-U(PU)