

# Spiralna cev iz umetne mase

## PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Številka dela: 533467

FESTO

visoko fleksibilen, ojačan z vlakni, v glavnem odporen proti hidrolizi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	6 m
Zunanji premer	11,7 mm
Dolžina bloka	1,312 m
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	65 mm
Notranji premer	7,9 mm
Premer tuljave	51 mm
Število navitij	53
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 13 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 60 °C
Masa izdelka	560 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj G3/8
Barva	modra
Trdota v Shore	A 87 +/-3
Material, priključni navoj	Med (medenina) nikljan
Material, zaščita pred pregibom	POM
Material, cev	TPE-U(PU)