


# Baterijski blok FED-50

Številka dela: 533531

FESTO

Prikazovalna in upravljalna naprava z graficnim LCD-displejem za priključitev na PLC-sisteme, 4 funkcijske tipke.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	53 mm
Višina	109 mm
Dolžina	149 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	512 kByte
Število uporabniških LED	5
Število funkcijskih tipk	4
Število sistemskih tipk	7
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	256
Sprejemni spomin	16 Kilobyte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD z osvetlitvijo od zadaj
Vrsta prikaza	4 x 20 znakov LCD z osvetljenim ozadjem
Velikost displeja	4 x 20 znakov
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	120x32 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,25 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	RCM Mark
Masa izdelka	1.000 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	15-polni RS232 Vtič

Značilnost	Vrednost
	Sub-D
Ethernet-vmesnik	Opcijsko, 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 2