


Sklopka EAMC-15-20-5-6

Številka dela: 533707

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	5 mm
Premer držala 2	6 mm
Velikost	15
Imenska dolžina	20 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,23 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	8 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS