


Vtična tulka QSH-F-6

Številka dela: 533891

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 4 mm |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |
| Neoporečnost za živila | skladno z deklaracijo proizvajalca |
| Temperatura okolice | 0 ... 150 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Masa izdelka | 4,8 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Manšeta vtiča QS-6 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | Med (medenina) kroman in nikljan |