


Vtični priključek

QS-F-12

Številka dela: 533943

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	10 mm
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	0 ... 150 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	67,9 g
Pnevmatični priključek 1	za cevi z zunanjim premerom 12 mm
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 12 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) kroman in nikljan
Informacije o materialu tesnila navoja	FPM
Informacije o materialu tesnila cevi	FPM