


Cev iz umetne mase PUN-E-12x1,6-SI-200

Številka dela: 534178

FESTO

primeren za QS-vtične priključke, visoko fleksibilen, odporen proti hidrolizi, mikro stabilen, ni odobren za uporabo pri živilih.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	80 mm
Notranji premer	8,8 mm
Min. polmer krivljenja	36 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-35 ... 50 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,069 kg/m
Barva	srebrna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)