


Glušnik U-1/2-20

Številka dela: 534225

FESTO

za zmanjševanje hrupa in preprečevanje onesnaženja na odzračitvenih priključkih pnevmatičnih komponent.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	20
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	10.300 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	82 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	58,2 g
Pnevmatični priključek	G1/2
Material, dušilni vložek	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS