


# Kroglična pipa VAPB-1/4-F-40-F03

Številka dela: 534302

FESTO

Kroglična pipa iz medenine, imenska velikost 1 1/4", prirobnica F03, PN40.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F03
Imenski premer DN	15
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	5 Nm
Prekinitveni moment pri tlačni razliki 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3,5 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Pretok Kv	5,9 m <sup>3</sup> /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Številka materiala ohišja	2.0402 CW617N
Material, tesnilo	HNBR PTFE
Material, krogla	Med (medenina) trdo kroman
Številka materiala krogle	2.0401 CW614N
Material, gred	Med (medenina)
Številka materiala gredi	2.0401 CW614N
Masa izdelka	500 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev