


Priključitev končne tipke DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Številka dela: 534473

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.
Primeren za vse zasučne pogone DAPS in samo za DRD/DRE z velikostmi 4 do 225. Za zasučne pogone DRD/DRE z velikostjo 1 do 2 oz. 375 do 880 je možna montaža samo z adapterjem DAPZ-SBZ-....



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	oglat
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	da
Vmesnik Fieldbus	AS-Interface: vtič s ploščatim kablom
Stikalni element	Mirovni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Izolacijska napetost	50 V
Imenska delovna napetost DC	30 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Opozorilo glede vmesnika Fieldbus	AS-Interface
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PC
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	PA