


# Vtič FBS-RJ45-8-GS

Številka dela: 534494

FESTO

Za funkcijski modul CPX-FEC-...



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	33 mm
Višina	41 mm
Dolžina	20 mm
Masa izdelka	15 g
Specifikacija Ethernet kabla	Tip: CAT 5 Premer posamezne žice: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, fine žice
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	Zaščitna izredno nizka napetost z varnim odklopom (PELV)
Dovoljen premer kabla	4 ... 5,4 mm
Vrsta zaščite	IP65 IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 % ne kondenzira
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, vijaki	Jeklo
Material, tesnilo	NBR