


Povratno-dušilni ventil GR-QB-1/4-U

Številka dela: 534682

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QB-1/4
Pnevmatični priključek 2	QB-1/4
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	Vgradnja voda s skoznjo izvrtino po izbiri:
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	4,7 cfm
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	5 ... 5,5 cfm
Obratovalni tlak	-13,8 ... 116 Psi
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7,8 cfm
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10,6 ... 10,7 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	32 ... 140 °F
Masa izdelka	1 oz
Material, navojni čep	Med (medenina) nikljan
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, narebrena glava	Med (medenina) nikljan
Material, regulirni vijak	Med (medenina) nikljan